PRODUCTINFORMATIE

AGILA

2477UAP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302233



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	138 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	1,06 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	43,5 mm
Zwenk radius	131 mm
Draaicirkel	262 mm
Diameter koepel	60 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Vaste Kraagpen, rond
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	45 mm
Schroefdraad positie	19 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten	2

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2477UAP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302233

Bestelnummer 00030016

Producttekeningen



