PRODUKTINFORMATION

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Compacta
Type	Fast Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	15 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	30 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	13,5 mm
Samlet bredde	19 mm
Samlet vægt	0,01 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, let
Gaffel Form	Lige
Farve	Blå-kromatiseret
Dome-diameter	19 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	14 mm
Hjulbane bredde	14 mm
Fælgbredde	14 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rund plade
Længde på pladehul (maksimum)	20 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	20 mm
Pladehullets diameter	2,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Bestillingsnummer 00021119

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH