ELASTECH

UFC200X46@12X60

EAN 4031582422320

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	46 mm
Diamètre de l’alésage	12 mm
Longueur de moyeu	60 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Capacité de charge à 4 km/h	400 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	1.33 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

UFC200X46@12X60

EAN 4031582422320

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

