

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884
Broj porudžbine 00039930

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ○ ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech heat
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	134 °C
Ukupna težina	0,084 kg

TOCAK

Materijal za telo	Termoplastična sintetika, otpornost na visoke temperature
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	grm sa suvim ležajem
Boja Tocak	Crna
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
dimenzija rupa osovina	8 mm
dužina glavcine	27 mm
Širina tela	25 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	80 Šor D

KUCISTE

nerdjajuci ✓

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884
Broj porudžbine 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

