

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Номер замовлення 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , надзвичайно важкий
Матеріал протектору	Подвійний фланець із Трек
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	26 mm
Діаметр отвору Вісь	15 mm
Довжина хаба	32 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech plus
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Обвантажопідйомність 4 км/год	240 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	200 kg
Статичний Вантажопідйомність	480 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Номер замовлення 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

