

LINEA CLINIC LOAD

5986UAP150R36-32S30

EAN 4031582382525

Numéro de commande 00000000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	47.5 mm
Rayon d'encombrement	122.5 mm
Diamètre d'encombrement	254 mm

ROUE

Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea clinic load
Capacité de charge à 3 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	155 mm
Largeur totale	71 mm
Poids	1.51 kg

