INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# AGILA

2477DYK125P50

EAN 4031582342857



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●●○ |
| Nodilums | ●●●○○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 100 kg |
| Elektrovadītspējīga | Jā |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
| Kopējais augstums | 160 mm |
| Kopējais platums | 60 mm |
| Kopējais svars | 1,28 kg |

## KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm |
| Grozāms savienojums | 262 mm |
| Kupola diametrs | 60 mm |

## RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
| Protektora materiāls | Cietā gumija, melna, elektrovadoša |
| Gūltnis | Coni di sfere |
| Ritenis krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |

## UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 77 mm |
| Plāksnes platums | 67 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 46,5 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 51,5 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 56 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 61,5 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 8,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477DYK125P50

EAN 4031582342857

Pasūtījuma numurs 00006677

**Produkta rasējumi**






