

## LUMINA


6A20Y0I050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798

Номер на поръчката 00079237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	✓
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	56 mm
Обща ширина	55 mm
Общо тегло	0,115 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на резбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят Резба	Графитно черно (RAL9011)
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	7 mm
Ширина на тялото	7 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

## ВИЛКА

Материал	Цинк-умре-кастинг / Алуминий
Форма Вилка	Вилка Колело, затворен
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Изместване	20 mm
Радиус на завъртане	54 mm
Интерференция при завъртане	108 mm

## ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# LUMINA

6A20Y0I050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335798

Номер на поръчката 00079237



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

