

LINEA CLINIC LOAD

5986UAP150R36-32S30

EAN 4031582382525

Broj porudžbine 00038829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ● ●

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea clinic load
Tip kućišta	Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	200 kg
Statički Nosivost	400 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	155 mm
Ukupna širina	71 mm
Ukupna težina	1,506 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	15 mm

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
ofset	47,5 mm
okretni radijus	122,5 mm
Otpor okretanju	254 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo sa bregasta rupa za trake profila, kratka Verzija
Prečnik sraf	32 mm
Dužina sraf	50 mm

Deutscher
dizajner
ClubInterzum
nagradaIF nagrada za
Dizajn