



Imaginea poate fi diferită de produsul original

#### PERFORMANȚĂ

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Nume produs                       | Kappa                     |
| Tip                               | Rola fixă                 |
| Standard                          | EN12533 - Role rezistente |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 660 kg                    |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 550 kg                    |
| Conductiv electric                | Nu                        |
| Inoxidabil                        | Nu                        |
| Capacitate de încărcare statică   | 1100 kg                   |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                    |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                     |
| Înălțime totală                   | 170 mm                    |
| Lățime totală                     | 98 mm                     |
| Greutate totală                   | 4,83 kg                   |

#### FURCĂ

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materialul de construcție | Fontă sau fier forjat, greu |
| Formă Furcă               | Larg, Rezistent             |
| Culoare                   | Pasivat în albastru         |
| Lubrication nipple        | 1                           |
| Diametru cupolă           | 96 mm                       |

#### ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Fontă                       |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Turnată         |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Galben miere (RAL1005)      |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 125 mm                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 50 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A               |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                  |

#### RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 135 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 110 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

