

LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ● ○ |
| Atriție | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nume produs | Lumina |
| Tip | Rola pivotantă |
| Standard | EN12528 - Role pentru mobilier |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 80 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 56 mm |
| Lățime totală | 54 mm |
| Greutate totală | 0,06 kg |

FURCA

| | |
|---------------------------|--|
| Materialul de construcție | Polipropilenă |
| Formă Furcă | Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac |
| Rulment pivotant | Tijă , pivotantă |
| Culoare | Negru grafit (RAL9011) |
| Offset | 20 mm |
| Raza de pivotare | 52 mm |
| Interferență pivotantă | 104 mm |
| Diametru cupolă | 0 mm |

ROATĂ

| | |
|---|------------------------------|
| Material pentru corp | Polipropilenă |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastice |
| Lagăr | Rulment simplu cu tub Spacer |
| Axă | Rivrat |
| Benză de rulare | 10 mm |
| Roată | Negru grafit (RAL9011) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 50 mm |
| Diametrul găurii Axă | 0 mm |
| Lungime butuc | 0 mm |
| Lățimea corpului | 10 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |

RACORD

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 8 mm |

LUMINA

A520PJI050L51-8 9011/7042

EAN 4031582317329

Numărul de comandă 00073407
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

