INFORMACIÓ DE PRODUCTE

LEVINA

5370XSP100R05-28x45

EAN 4031582360271



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Levina
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	137 mm

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Escàs
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	36 mm
Scio de giro	86 mm
Sterferencia de giro	172 mm

RODA

Material corporal	Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga, Roda
Pern Diamant	28 mm
Pern Longitud	45 mm

Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5370XSP100R05-28x45

EAN 4031582360271

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





Premi Universal de Disseny

El Deutscher Dissenyador Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH