PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	440 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	175 mm
Samlet bredde	128 mm
Samlet vægt	10,68 kg

GAFFEL

Udladning	33 mm
Udfaldsradius	100 mm
Udfaldsdiameter	200 mm
Dome-diameter	130 mm

HJUL

Leje	Ikke-bearbejdet Nav
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Fælgbredde	35 mm

MONTERING

Pladelængde	145 mm
Pladebredde	145 mm
Længde på pladehul (maksimum)	120 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	120 mm
Pladehullets diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Bestillingsnummer 00800104

Produkttegninger

