

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	550 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	550 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	550 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	102 mm
Àmplia general	86 mm
Pes total	2 kg

SUPORT

Color	Blanco
Desplaçament	46 mm
Scio de giro	77,5 mm
Sterferencia de giro	155 mm
Dome Dictel	86 mm

RODA

El Bearing	Roamiento de rodillos ratpenat
Roda de color	Negre
Diametralització	63 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
Corporació ample	30 mm

FITACIÓ

Placa llarga	90 mm
Placa ampla	90 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	70 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	70 mm
Placa de diàmetre	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229

Número de comanda 00062069
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

