



ROUE


Corps de roue	Fonte
Diamètre	400 mm
Largeur du bandage	100 mm
Diamètre de l'alésage	40 mm
Longueur de moyeu	120 mm
Largeur du corps de roue	100 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	3840 kg
Capacité de charge à 6 km/h	3200 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	6400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	28.24 kg




NOVATECH

FTP 400x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491

Numéro de commande 00801334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.