

PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Пневматическая шина, профиль блока
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	260 mm
Ширина Протектор	85 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	74 mm
Твердость Протектор (A)	55 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ○ ○ ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech air
Тип	Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч	150 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	300 kg
Общий вес	1,35 kg

PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

