PRODUCTINFORMATIE

ELASTECH

UFC160X46@12X60

EAN 4031582422313



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lager	Precisiekogellager, roestvrij
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaflengte	60 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	64 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	300 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,95 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UFC160X46@12X60

EAN 4031582422313

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH