

MAXTECH

PNR389X85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Geschuimd
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	389 mm
Breedte Loopvlak	85 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	74 mm

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	75 kg
Statisch draagvermogen	150 kg
Totaal gewicht	1,95 kg

MAXTECH

PNR389X85-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400342



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

