

AGILA

2475PJI050P40 screwed

EAN 4031582050035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	69 mm
Обща ширина	43 mm
Общо тегло	0.19 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	24 mm
Радиус на завъртане	82 mm
Интерференция при завъртане	164 mm
Диаметър на купол	41 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	19 mm
Ширина на тялото	19 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Квадратна плоча
Дължина на плаката	60 mm
Ширина на плаката	60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	38 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	48 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	38 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	48 mm
Диаметър на отвора на плаката	6.3 mm

AGILA

2475PJI050P40 screwed

EAN 4031582050035

Номер на поръчката 00003888
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

