

## LINEA

5940XSP125P51 RAL9002

EAN 4031582352191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Linea                                |
| Tipo                              | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 130 kg                               |
| Elétrico condutivo                | ✓                                    |
| Capacidade de carga estática      | 260 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                |
| Altura total                      | 148 mm                               |
| Largura geral                     | 82 mm                                |

## RODA

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Material do centro da roda | Poliamida, eletro-condutivo             |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, injetado, eletro-condutivo |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão        |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                           |
| Diâmetro                   | 125 mm                                  |
| Largura do Piso            | 20 mm                                   |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                              |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material                | Poliamida                        |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor                     | Cinza branco (RAL9002)           |
| Offset                  | 40 mm                            |
| Raio giratório          | 109 mm                           |
| Interferência giratória | 218 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 52 mm                            |

## ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 95 mm                       |
| Largura da placa                      | 70 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 50 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

Clube  
Design  
DeutscherPrémio  
InterzumPrémio IF  
Design

# LINEA

5940XSP125P51 RAL9002

EAN 4031582352191



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

