

NOVATECH


RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001

Номер заказа 00828766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Novatech |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 800 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 640 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1600 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общий вес | 1,156 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Материал корпуса | Неопределенный |
| Материал протектора | Полипропилен, мягкий |
| Диаметр | 85 mm |
| Ширина Протектор | 90 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |
| Диаметр Шариковый подшипник | 47 mm |
| Ширина Шариковый подшипник | 14 mm |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

