

ALPHA

8476UFC160P67

Номер на поръчката 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ●
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	300 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	200 mm
Обща ширина	99 mm
Общо тегло	1.86 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Неръждаемост стомана
Изместване	55 mm
Радиус на завъртане	143.5 mm
Интерференция при завъртане	287 mm
Диаметър на купол	96 mm

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	46 mm
Ширина на тялото	46 mm
Твърдост на Резба (A)	64 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Пластина с централно заключване
Дължина на плаката	175 mm
Ширина на плаката	112 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	77.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Диаметър на отвора на плаката	13 mm

ALPHA

8476UFC160P67

Номер на поръчката 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

