

PURETECH AIR

DPP400x100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech air
Typ	Kolo
Nosnost 3 km/h	200 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	400 kg
Celková hmotnost	2,45 kg

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Pneumatická pneumatika, profil potrubí
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	400 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Průměr otvoru pro šroub	25 mm
Délka náboje	74 mm
Tvrdost Běhoun (A)	55 Obuv A

PURETECH AIR

DPP400x100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu

