

NOVATECH

ETP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582318739

Pasūtījuma numurs 00833618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	85 mm
Protektora platums	100 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	100 mm
Korpusa platums	100 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Gultņa veids	6204

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	900 kg
Kravnēsība pie 6 km/h	720 kg
Statiskā kravnēsība	1800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,554 kg

NOVATECH

ETP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582318739

Pasūtījuma numurs 00833618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

