

PURETECH

PVR125X37-Ø15

EAN 4031582321289
订单号 00030754



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ○ ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Puretech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 100 kg |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C |
| 最高温度范围 | 60 ° C |
| 总重量 | 0.488 kg |

轮子

| | |
|----------|---------|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 实心橡胶，黑色 |
| 轴承 | 滚柱轴承 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 125 mm |
| 胎面宽度 | 37 mm |
| 轴孔直径 | 15 mm |
| 中心长度 | 58 mm |
| 胎面硬度 (A) | 85 岸 A |

产品信息

PURETECH

PVR125X37-Ø15

EAN 4031582321289
订单号 00030754



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

