INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LINEA CLINIC

5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360141



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●●●
Ruído de movimento	●●●●○
Desgaste	●●●●○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Linea clinic
Tipo	Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Padrão	EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Capacidade de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h	150 kg
Elétrico condutivo	Sim
Aço inoxidável	Sim
Capacidade de carga estática	450 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	175 mm
Largura geral	71 mm
Peso geral	1,21 kg
Certificação	Testado e monitorizado por TÜV Süd

SUPORTE

Material da caixa	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Rolamento de esferas de precisão
Cor	Cinzento branco (RAL9002)
Offset	47,5 mm
Raio giratório	127 mm
Interferência giratória	254 mm
Diâmetro do dome	45,5 mm

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Cor da Roda	Cinzento branco (RAL9002)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	150 mm
Largura do Piso	15 mm
Largura do corpo	15 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo	32 mm
Comprimento do Furo	50 mm
Posição da rosca do furo	7 mm
Quantidade de furos: parafusos de fixação	4
Sugestão	As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Clube Design Deutscher

Prémio IF Design

Prémio Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC


5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360141

Número de encomenda 00037767

Desenhos do produto





Clube Design Deutscher

Prémio IF Design

Prémio Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH