

ICS

5320PJP125S70-9.4X25

EAN 4031582404166



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	ICS
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	137 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	통합 스레드가드
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

하우징



재료	폴리아미드
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	스텝, 회전
오프셋	37 mm
회전 반경	99.5 mm
회전 간섭	199 mm
나사산 직경	9.4 mm

피팅

피팅 유형	육각 넥스레드 스텝, 상단 육각형 볼트넥
스텝 길이	25 mm



IF 디자인 어워드



5320 PJP 125 S70(1/2-3x1)
908196

