

NOVATECH

ITP 150X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319897

Número de comanda 00829121



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Alumini |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Fos |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Roda de color | Amarillo de mel (RAL1005) |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 150 mm |
| Banda de rodadura ample | 50 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 20 mm |
| Longitud del cub | 60 mm |
| Corporació ample | 50 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|----------|
| Nom del producte | Novatech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 650 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 520 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 1300 kg |
| Temperatura (mínim) | -10 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Pes total | 1,177 kg |

NOVATECH

ITP 150X50-Ø20 HL60

EAN 4031582319897

Número de comanda 00829121



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

