

STYLEA

5920UOI055L51-8

EAN 4031582406382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Stylea
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	57 mm
Largeur totale	37 mm
Poids	0,65 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	55 mm
Largeur du bandage	11 mm

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	47 mm
Diamètre d'encombrement	94 mm
Diamètre du dôme	18 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	8 mm

STYLEA

5920UOI055L51-8

EAN 4031582406382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

