

# ALPHA STAINLESS

8470UOD160P63

EAN 4031582333077

Numéro de commande 00038021



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                   |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 400 kg                            |
| Statique Capacité de charge     | 800 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 200 mm                            |
| Largeur totale                  | 96 mm                             |
| Poids global                    | 1,939 kg                          |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                       |
| Bandage               | Identique au corps de Roue      |
| Roulement             | Roulements rouleaux, Inoxydable |
| Axe                   | Vissé avec écrou                |
| Couleur Roue          | Blanc naturel                   |
| Diamètre              | 160 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 40 mm                           |
| Largeur du corps      | 40 mm                           |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                      |

## CHAPE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Matériau                | Acier Inoxydable, lourd |
| Forme Chape             | Galbé                   |
| Pivot                   | Deux courses de balles  |
| Couleur                 | Acier Inoxydable        |
| Déport                  | 55 mm                   |
| Rayon d'encombrement    | 135 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 270 mm                  |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                   |
| Inoxydable              | ✓                       |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 137 mm               |
| Largeur de plaque                     | 105 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# ALPHA STAINLESS

8470UOD160P63

EAN 4031582333077

Numéro de commande 00038021



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

