

## GALEA

5070PJP125P60-90X70

EAN 4031582308846

Номер заказа 00071816



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Galea
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	163 mm
Общий вес	0,415 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	30 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Закртыо
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	102,5 mm
Поворотное соединение	205 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	90 mm
Ширина пластины	70 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	60 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	70 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	50 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	55 mm
Диаметр отверстия пластины	8 mm

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# GALEA

5070RJP125P60-90X70

EAN 4031582308846

Номер заказа 00071816



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

