

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

## 核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	90 ° C
总高	115 mm
总宽度	90 mm
总重量	3.06 kg

## 轮子

胎面材料	带跟踪双法兰
轴承	未加工中心
直径	75 mm
胎面宽度	23 mm
轮体宽度	23 mm

## 支架

偏移量	35 mm
旋转半径	75 mm
转向干涉	150 mm
圆顶直径	72 mm

## 固定件

上板长	100 mm
上板宽	100 mm
上板孔长度 (最小)	78 mm
上板孔长度 (最大)	64 mm
上板孔宽度 (最小)	78 mm
上板孔宽度 (最大)	64 mm
上板孔直径	10.5 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

