



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Zeta                                 |
| Tipo                              | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 800 kg                               |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 640 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Não                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 1600 kg                              |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -30 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Altura total                      | 200 mm                               |
| Largura geral                     | 96 mm                                |
| Peso geral                        | 3,03 kg                              |

#### SUPORTE

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, muito pesada                         |
| Em Forma de Garfo       | Amplo, Reforçado                                   |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Cor                     | Passivada a azul                                   |
| Offset                  | 55 mm                                              |
| Raio giratório          | 135 mm                                             |
| Interferência giratória | 270 mm                                             |
| Diâmetro do dome        | 96 mm                                              |

#### RODA

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, pesada          |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento                  | Rolamento liso             |
| Eixo                       | Aparafusado com porca      |
| Cor da Roda                | Branco natural             |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios              |
| Diâmetro                   | 160 mm                     |
| Largura do Piso            | 50 mm                      |
| Largura do corpo           | 50 mm                      |
| Dureza do Piso (D)         | 75 Shore D                 |

#### ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 137 mm                      |
| Largura da placa                      | 105 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm                       |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm                       |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 105 mm                      |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

# ZETA

4680TOO160P63

EAN 4031582307849

Número de encomenda 00803755

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

