

AGILA

2477YGO075R47-36-40

EAN 4031582343250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	75 kg
Електропроводим	✓
Статичен Товароносимост	150 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	103 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен, електропроводим
Материал на резбата	Термопластичен каучук, електропроводим
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	25 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, среден
Форма Вилца	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	24 mm
Радиус на завъртане	80 mm
Интерференция при завъртане	160 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Синтетичен разширител, квадратен
Удължаващи фитинги (минимум)	36 mm
Удължаващи фитинги (максимален)	40 mm
Намек	Моля, посочете необходимия вътрешен диаметър на епруветката, когато поръчвате.

AGILA

2477YGO075R47-36-40

EAN 4031582343250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

