

NOVATECH

ETX085x80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Novatech
Тип	Колело
Товароносимост при 3 км/ч	800 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на резбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер, запечатан Изолиран
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	85 mm
Ширина на Резба	80 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	85 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач А
Тип уплътнение	В
Подходящ за	linde

Product Drawings

