ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

КАРРА

9682FTP300P64-80

EAN 4031582430615

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Карра
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	2400 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	2000 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	4800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	355 mm
Загальна вага	19,01 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Литий чавун або циліндр, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Офсет (Зсув)	70 mm
Поворотне з’єднання	452 mm
Lubrication nipple	1

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	300 mm
Протектор	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	175 mm
Ширина тарілки	140 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	140 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

KAPPA

9682FTP300P64-80

EAN 4031582430615

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту





