TERMÉKINFORMÁCIÓK

MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Habosított poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Fekete
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	44 mm
Test szélessége	30 mm
A futófelület keménysége (A)	70 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ● ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	100 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,4 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 200x30-Ø8 HL44

EAN 4031582320626

Rendelési szám 00005568

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH