ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ●
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	400 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	1,24 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	46 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	46 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

UEP 200x46-Ø20

EAN 4031582328608

Номер замовлення 00023479

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH