ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ALPHA

3499UFP160P67 Q2-13

EAN 4031582381139



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●●●
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип	Індивідуальне рішення
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	300 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	200 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	600 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	200 mm

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, важкий
Вила Форма	Широка
Колір	Пасивований блакитним

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	160 mm
Протектор	46 mm
Твердість Протектор (A)	64 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Тарілка з центральним блокуванням
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	115 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3499UFP160P67 Q2-13


EAN 4031582381139


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту









© Copyright 2026 TENTE International GmbH