

ZETA REVERSE

468BUAP200P63

EAN 4031582396454



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Zeta reverse
하우징 유형	토탈락 및 스프링 장착 방향 잠금 있는 회전식 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	500 kg
6km/h에서의 적재 용량	400 kg
적재 용량 정적	1000 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	240 mm
전체 너비	96 mm
전체 체중	3.756 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
차축	너트로 고정
휠 색상	내추럴 화이트
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A
트레드의 경도(D)	42 Shore D

하우징

재료	강판, 매우 무거움
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
색상	파란색 부동태화
오프셋	55 mm
회전 간섭	360 mm
돔 직경	96 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최소)	75 mm
플레이트 홀 길이(최대)	80 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	105 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

제품 정보

ZETA REVERSE

468BUAP200P63

EAN 4031582396454



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA REVERSE

468BUAP200P63

EAN 4031582396454



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

