

# PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Chapa de acero
Material de la banda de rodadura	Neumático, perfil de línea
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	58 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	55 Shore A

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Puretech air
Tipo	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	75 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	150 kg
Peso total	0.8 kg

# PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

