

ZETA

4681IEP125P63 XL

EAN 4031582399479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu | Zeta |
| Typ | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 300 kg |
| Nosnost 6 km/h | 240 kg |
| Statická Nosnost | 600 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková výška | 164 mm |
| Celková hmotnost | 2,976 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--|
| Materiál středu | Hliník |
| | měkký |
| Materiál běhounu | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 50 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 67 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|----------------|--|
| Materiál | Ocelový plech, velmi těžký |
| Tvar Vídlice | Široký, Vyztužené |
| Otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Vyosení | 55 mm |
| Průměr otáčení | 230 mm |

MONTÁŽ

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 137 mm |
| Šířka plotny | 105 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm |
| Průměr otvoru plotny | 11 mm |

ZETA

4681IEP125P63 XL

EAN 4031582399479



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

