LUMINA

A525POI040S70 8x15 TFR

EAN 4031582391374

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Rayon d'encombrement	36 mm
Diamètre d'encombrement	72 mm
Diamètre du filetage	8 mm

ROUE

Diamètre	40 mm
Largeur du bandage	6 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	8 mm
Longueur de la tige	15 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	10 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	20 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	50 mm
Largeur totale	38 mm
Poids	0.02 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH