

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	○ ○ ○ ○ ○
Rumore	○ ○ ○ ○ ○
Attrito	○ ○ ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Footmaster
Tipo	Ruota girevole
Portata a 3 km/h	500 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	500 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	90 °C
Altezza totale	102 mm
Larghezza complessiva	86 mm
Peso complessivo	1,2 kg

SUPPORTO

Colore	Bianco
Disassamento	46 mm
Raggio di piroettamento	77,5 mm
Ingombro di piroettamento	155 mm
Diametro cuffia superiore	86 mm

RUOTA

Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, smorzante
Colore Ruota	Nero
Diametro	63 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Larghezza corpo	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN

EAN 4031582413328

Numero d'ordine 00062083
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

