

ESPANSORE

R47-32-36 INOX

EAN 4031582428322



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Espansore
Tipo	Accessorio
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Peso complessivo	0,167 kg

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Espansore sintetico, quadrato
Fissaggio ad espansore (minimo)	32 mm
Fissaggio ad espansore (massimo)	36 mm
Suggerimento	Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.