

NOVATECH

FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190

EAN 4031582329421



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	840 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	700 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	2,76 kg

КОЛЕСО

Tread profile	выпуклый
Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	140 mm
Ширина Протектор	60 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	68 mm
Ширина тела	60 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D
Тип подшипника	6304
Подходит для	bt




NOVATECH

FTP 140x60-020 H168 cv R190

EAN 4031582389421

Номер заказа 10832269



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.