

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Bestelnummer 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral assist
Type	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Compatibel met WeAssist	✓
Statisch Draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	183 mm
Totale breedte	110,5 mm
Totaal gewicht	4,682 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Naafmotor
Kleur loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Geïntegreerde afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	85 Shore A

VORK

Zwenklager	Precisielokogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	115 mm
Uitzwenking	230 mm
Diameter koepel	110,5 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
------------------	--

AANVULLENDE INFORMATIE


Motortype: Borstelloze gelijkstroom (BLDC)

MOTOR AANDRIJFEENHEID

Nominale spanning	25 V
Nominale uitgang	92 W
Nominale snelheid	5 km/h
Reisrichtingen	Voorwaarts en achterwaarts

AANDRIJVING AANDRIJFEENHEID

Nominale snelheid	5 km/h
-------------------	--------

Red Dot
Design
Award

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Bestelnummer 900000053

TECHNISCHE TEKENINGEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

