

AGILA

2470XSP125R47-32-35

EAN 4031582341553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produktā

VEIKTSPĒJA

| | |
|--------------------|-------------|
| Rullja veiktspēja | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis | ● ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ ○ |

PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12530 - Ieriču atbalsta riteni |
| Kravesība pie 3 km/h | 100 kg |
| Elektrovadītspējīga | Jā |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravesība | 200 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C |
| Kopējais augstums | 163 mm |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Mājojļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plaša |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 41 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 103,5 mm |
| Grozāms savienojums | 207 mm |

RITENIS

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliamīds, elektrovadītspējīgs |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs |
| Gūtnis | Cuscineti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Protektora cietība (D) | 40 Krasts D |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--|
| Uzstādīšanas veids | Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais) | 32 mm |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 35 mm |
| Ieteikums | Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

AGILA

2470XSP125R47-32-35

EAN 4031582341553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

