

## ALPHA

3470PVR200P63

EAN 4031582010800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Alpha                                     |
| Выбросы CO2 (область 3)            | 9.09                                      |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора                 |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 205 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 410 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общая высота                       | 240 mm                                    |
| Общая ширина                       | 96 mm                                     |
| Общий вес                          | 2,81 kg                                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, тяжелый  |
| Форма Вилы            | Широкая                 |
| Поворотный узел       | Две гонки с мячом       |
| Цвет                  | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение)      | 55 mm                   |
| Радиус поворота       | 155 mm                  |
| Поворотное соединение | 310 mm                  |
| Диаметр купола        | 96 mm                   |

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полипропилен                     |
| Материал протектора     | Литая резина, черная             |
| Подшипник               | Роликовый (Игольчатый) подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                    |
| Цвет Колесо             | Черный графит (RAL9011)          |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                |
| Диаметр                 | 200 mm                           |
| Ширина Протектор        | 50 mm                            |
| Ширина тела             | 50 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A                   |

## ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 137 mm                 |
| Ширина пластины                          | 105 mm                 |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 75 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 80 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm                 |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

# ALPHA

3470PVR200P63

EAN 4031582010800

Номер заказа 00036925

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

