

KAPPA

9680ITP250P63 CL67

EAN 4031582315226

Broj porudžbine 00805714



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Kappa
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	1000 kg
Nosivost na 6 km/h	800 kg
Statički Nosivost	2000 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	305 mm
Ukupna širina	110 mm
Ukupna težina	5,652 kg

TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Med žuta (RAL1005)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	250 mm
Širina omotac	55 mm
Širina tela	55 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

KUCISTE

Materijal	Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajući
Boja	plavo cinkovano
ofset	61 mm
okretni radijus	187,5 mm
Otpor okretanju	375 mm
	✓
Prečnik kupole	111 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	135 mm
Širina ploče	110 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

KAPPA

9680ITP250P63 CL67

EAN 4031582315226
Broj porudžbine 00805714



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

